


Garant

Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG2812 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe a_p max	3,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Sommaire	260150 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2812 09T304