

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 110204****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3946 110204
GTIN	4067263095798
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	3
powłoka	TiCN

Karta danych

Zawartość	261012 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3946 110204