

Garant**TNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2956 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min

Aantal wisselingen/snijanten	6
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251434 HB7130-2
Soort	HB7130-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2956 160408