

Garant**VBGT otočná stredná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 110301****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3829 110301
GTIN	4067263098386
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Počet kusov	50
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 110301
Obsah	261220 HU7310
Uhlový Polomer	0,1 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,05 mm

Technický list

Hlavné použitie	N
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3829 110301