



Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox HPC, 5 kos



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1015 12
GTIN	4045197908544
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Za **odlično življenjsko dobo**.

Uporaben z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm².

Kot art. 203015.

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø rezila D_c	12 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø sprostivke D_1	11,6 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	36 mm

Podatkovni list

Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Število zob Z	4
Dolžina rezil L _c	26 mm
Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,4 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H

Podatkovni list

INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG1015-12>