

Garant**Pack promotionnel Plaquettes TNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2462 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	251542 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,1 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 320 mm/min
Type d'outils	HM

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2462 160404