



## Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2440 120404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Inhalt                                      | 251142 HB7010-2  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm       |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4,25 mm          |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm           |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 170 - 500 mm/min |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SNMG 120404      |
| Hauptanwendung                              | P                |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 8                |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm          |

## Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Vorschub f       | 0,1 - 0,4 mm/U                |
| Stückzahl        | 30                            |
| Sorte            | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | SS                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2440 120404