


VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HBT020, Typ: 110304

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3952 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	P
Obsah	261386 HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,75 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Počet kusov	30
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3952 110304