

Garant

Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HB7010-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2407 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250160 HB7010-2
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p min.	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2407 120412