

**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 50 buc., HBT020, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3951 160404
GTIN	4067263095941
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	261257 HBT020
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404

Fișă de date

Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3951 160404