

Garant**Vorteilspack Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB735, 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215192 UNI

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX080608
Beschichtungstechnologie	PVD
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{ max}}$	4 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden

6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2140-UNI>