

Garant

Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 110204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3543 110204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	M
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Contenido	260952 HB7120-1

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3543 110204