



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3942 09T304
GTIN	4067263093473
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Inhalt	260791 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3942 09T304