

**Garant**

### Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120404



#### Données de commande

N° commande	GG3538 120404
GTIN	4067263096665
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4.25 mm

## Fiche technique

Tolérance	M
Application principale	M
Sommaire	260765 HB7130-2
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3538 120404