

**Garant**

## Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2940 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$ min	0,55 mm
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Inhalt	251144 HB7140-2

## Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 mm/min
Schnitttiefe $a_p \max$	4.25 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2940 120408