

Garant**HM-T-notfræser, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208032 18X8
GTIN	4045197264596
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.

Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.

Indtil helt indgreb f_z køre med 50 %.

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Til T-noter DIN 650	10 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,034 mm
Skær-Ø D_c	18 mm
Antal tænder Z	6
Fristilling-Ø D_1	8 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	70 mm
Type	N
Skærlængde L_c	8 mm
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	DIN 851
Fræseprofil	kryds-fortandet
Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	12 grader
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Farvering	grøn
Produkttype	T-notfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		