



## Vorteilspack Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN, HB7625, 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
- Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
- Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

#### Passend für:

GARANT Planfräser Nr. 214200, Nr. 214202 und Nr. 214205.

#### Inhalt:

50 × 214241 INOX

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3,5$  mm.

### Technische Beschreibung

Typ	INOX
Inhalt	50
Plattenstärke E	3,18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKR 1203 AFTN

## Datenblatt

Sorte	HB7625
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2142-INOX>