



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3955 160404
GTIN	4067263096061
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	261474 HBT020
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3955 160404