



**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HBT130, Tamaño: 160612**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3961 160612 |
| GTIN              | 4067263094227 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Profundidad de corte $a_p$                    | 2 - 6 mm            |
| Material de corte                             | HM                  |
| Aplicación principal                          | M                   |
| Avance $f$                                    | 0,15 - 0,55 mm/rev, |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 40 - 180 mm/min     |
| Contenido                                     | 250221 HBT130       |
| Recubrimiento                                 | TiCN                |
| Profundidad de corte $p_{\min.}$              | 0,8 mm              |
| Radio angular                                 | 1,2 mm              |
| Código ISO plaquita de corte                  | CNMG 160612         |
| Profundidad de corte $p_{\max.}$              | 4:25 mm             |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado                         |
| Número de cambios/cortes | 4                               |
| Cantidad                 | 50                              |
| Clase                    | HBT130                          |
| Condición de corte       | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas             | VG                              |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3961 160612