

**Garant**

**Mandrini per punte corte Forma AD, SK 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301425 0,3-8  |
| GTIN            | 4045197932051 |
| Classe articolo | 31B           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sabbiata e rettificata.

- **Struttura sottile.**
- **passaggio mirato del lubrorefrigerante su utensili con LR.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

### Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio Torx®** con impugnatura a T, **per un accoppiamento di forza elevato.**

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 | TX25  |
| Sporgenza totale Dim. A                              | 70 mm |

## Scheda tecnica

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Struttura                                  | sottile                           |
| Ø Esterno D                                | 35 mm                             |
| Campo di serraggio                         | 0,3 - 8 mm                        |
| Adattatore                                 | SK 40                             |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | AD                                |
| Passaggio interno per LR                   | sì, con max. 50 bar               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 20 µm                           |
| Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$       | ≤ 14 Nm                           |
| Tipo di prodotto                           | Mandrini per punte corte          |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/301425-0,3-8>