

**Garant**

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück  
HB7035-2**



---

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

---

---

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Inhalt	251802 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

---

## Datenblatt

Schnitttiefen $a_p$	0,3 - 4 mm
Schnitttiefen $a_{p\min}$	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2474 160404