


**Fordelspakning HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5706 4
GTIN	4062406335496
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål svarende til DIN 6527. **Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning. Meget høj spåntagningsydelse.**

Som nr. 205706.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Tolerance, nom. Ø	d11
Antal tænder Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær-Ø D _c	4 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader

Fristilling-Ø D ₁	3,7 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,028 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	19 mm
Skærlængde L _c	11 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indhold	5
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Fræseprofil	HR
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	135 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	45 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K

Uni	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	betinget egnet
Luft	betinget egnet

Tilbehør

HOLEX Pro Steel HM-skrubfræserHPC Ø d11 DC 4 mm

205706 4