



### Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T308



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2832 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p\max}$	3:25 mm
Contenuto	260744 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 mm/min

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2832 09T308