



### Fresa toroidale per HPC in HMI HOLEX Pro Inox DIN 6535 HB (formato convenienza)



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1248 8/3,0
GTIN	4045197908827
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.

Per una **durata eccezionale**.

Utilizzabile ad **alte velocità di taglio**, particolarmente adatta anche per acciai fino a circa 1.100 N/mm<sup>2</sup>.

**Come n. art. 206348.**

#### Descrizione tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	25 mm
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	7,7 mm
Raggio del tagliente R <sub>1</sub>	3 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	8 mm

## Scheda tecnica

Avanzamento $f_z$ per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	21 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in inox > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,022 mm
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	35 grado
Contenuto	5
Serie	Pro INOX
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Frese toroidali

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	150 m/min	P

## Scheda tecnica

TOOLOX 33	limitatamente adatto	115 m/min	H
TOOLOX 44	limitatamente adatto	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG1248-8/3,0>