



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3932 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 060204

Scheda tecnica

Contenuto	260084 HBT020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3932 060204