



Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 120404



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3915 120404
GTIN	4067263093220
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	251266 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3915 120404