



Lampe de travail sans fil à LED, Type: 200



Données de commande

N° commande	081441 200
GTIN	4062406232900
Classe d'article	01A

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED compacte et robuste offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Surveillance pratique du niveau des piles directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.

- **Eclairage principal avec réglage progressif de l'intensité de 10 à 100%.**
- **Fonction d'éclairage ponctuel intégrée.**
- **Utilisation flexible grâce à la base magnétique pivotante à 180° et au crochet de suspension rabattable et pivotant.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et bloc d'alimentation.

Remarque(s):

Pour le montage sur des panneaux perforés GARANT easyFix, commander également la plaque de base 955820 réf. 2.

Description technique

Fiche technique

Longueur totale	200 mm
Nombre de batteries incluses	1
Poids	157 g
Flux lumineux	20 - 200 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Indice de protection IP	IP 65
Tension de la batterie	3,7 V
Zone ATEX	aucune
Largeur totale	39 mm
Capacité de la batterie	1,2 Ah
Durée d'éclairage	2 - 20 h
Ampoule	Module de LED
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Lampes de travail

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/081441-200>
