




Pack promotionnel Fraise à chanfreiner de précision 90° HOLEX Pro Steel avec pas différentiel et 3 méplats



Données de commande

N° commande	GG1584 31
GTIN	4067263134640
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

- Résultats d'usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.**
- Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.**
- Durées de vie d'outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.**
- Grande sécurité de processus grâce à l'évacuation des copeaux optimisée.**
- Rapport qualité/prix intéressant.**

Queue avec 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors. **Comme 150184**

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Tolérance de queue	h9
Sommaire	5"
Longueur totale L	71 mm

Fiche technique

Ø ext.	31 mm
Ø queue D _s	12 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,2 mm/tr
Ø fraise min., pour alésages à partir de	4,2 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991	M16
Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Graduation des arêtes de coupe	Different
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Vert
Série	Pro Steel
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	70 m/min	N
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	12 m/min	S

Fiche technique

Fonte GG(G)	adaptée	20 m/min	K
CuZn	adaptée	20 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1584-31>