

**SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HBT020, Størrelse: 120408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3942 120408
GTIN	4067263095699
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 mm/min
Primær anvendelse	P
Indhold	260795 HBT020
Antal skift/skær	4
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408

Datablad

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3942 120408