


Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2869 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Inhalt	261370 HB7035-2
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,15 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2869 160402