

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 110204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2842 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260952 HB7010-2
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\max}$	2,75 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,

Gegevensblad

Aantal	50
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2842 110204