

Garant

**Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 50 sztuk, HB7020-2,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2450 120408
GTIN	4067263093107
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania a_p maks.	4,25 mm
Zawartość	251224 HB7020-2
liczba wymian/ostrzy	8
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 mm/min
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7020-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2450 120408