



Paquete económico RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 unidad



Datos de pedido

Número de pedido	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Fresas copiadoras y de planear GARANT n.º 212145 - 212160.

Contenido:

50 x 212273 ST1400

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D / a_{pmáx.} = 2,5$ mm.

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	RDHX 12T3 MOTN
Material de corte	MD
Tipo	ST1400
Contenido	50 ud.
Clase	HB7515
Avance f_z por diente	0,22 mm
Número de cambios/cortes	1

Hoja de datos

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	430 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	330 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	270 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	210 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	230 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2147 ST1400