

**Vorteilspack Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	6 mm
Bürsten-Ø D_1	70 mm
Besatzbreite L_1	14 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H_1	19 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹

Inhalt	10
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5740-70X16>