

Garant

Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 160404



Données de commande

N° commande	GG2858 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe a_p max	2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Sommaire	261232 HB7010-2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P

Fiche technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2858 160404