

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3943 120404
GTIN	4067263095682
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Inhalt	260793 HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3943 120404