

**Garant**

### Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E forma C (formato convenienza), 5 pezzi



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1358 M14
GTIN	4069515046442
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi**, utilizzabile con un'ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore **contenuto di vanadio** per una migliore **resistenza all'usura**.

**Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

**Come il numero: 135805.**

##### Nota:

Fino a  $\leq$  M16 Contenuto 5 pezzi per set.

Da  $\geq$  M18 Contenuto 3 pezzi per set.

#### Descrizione tecnica

Misura del filetto	M14
$\varnothing$ Filettatura	14 mm
$\varnothing$ Preforo	12 mm
Passo della filettatura	2 mm

## Scheda tecnica

Ø Codolo $D_s$	11 mm
Numero taglienti $Z$	4
Lunghezza complessiva $L$	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	42 mm
Tipo di filettatura	M
Contenuto	5
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco
Direzione di taglio	a destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N

## Scheda tecnica

Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG1358 M14