



Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 060408



Données de commande

N° commande	GG3984 060408
GTIN	4067263095019
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Quantité	30
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	252093 HBT130
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min

Fiche technique

Code ISO plaque	WNMG 060408
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3984 060408