

**Garant**

### Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage D: 40mm



#### Données de commande

N° commande	217180 40
GTIN	4045197281272
Classe d'article	21O

#### Description

##### Exécution:

Avec une dent (z = 1).

##### Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

#### Description technique

Nombre de dents Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø min. d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	123 mm
Type de queue	Whistle Notch

## Fiche technique

Ø moyeu D <sub>1</sub>	40 mm
Cote de programmation e	8,05 mm
Ø fraisage D	40 mm
Vis pour plaquettes	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Plaquette adaptée	260150
Arrosage interne	oui
Longueur totale L	183 mm
Angle de lamage	180
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/217180-40>