

Garant**VCMT vendeskærsplade, sletbearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 110302****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3565 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,15 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Indhold	261364 HB7130-2
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	VCMT 110302
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 mm/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Datablad

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3565 110302