



Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2674 120404
GTIN	4067263096818
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Material de corte	HM
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Aplicación principal	M
Contenido	260793 HBT130
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Cantidad	30

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2674 120404