

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2410 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250170 HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 160612