

Garant
Power Q greitaigė freza su cilindrinio koto, keičiamoms plokštelėms XO..

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	10,13 mm
Bendras ilgis L _{viso}	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,26 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	38 mm

Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto forma	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP