

Garant

Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar, HSK-A 63, Campo filettatura: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338110 M3-12
GTIN	4045197336156
Classe articolo	31M

Descrizione

Esecuzione:

- **Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.**
- **Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.**
- **Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.**
- **Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.**
- **Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all'attacco < 3 µm.**

Uso:

Per **centri di lavorazione con mandrino sincronizzato**.

- **Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.**
- **Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.**

Accessori speciali:

Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11/16 / 25).

Codoli, vedi n. art. 308600 – 308806.

Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.

Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.

Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120 – 338142.

Nota:

Scheda tecnica

Numero di giri max. 4.000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Per dimensione ER	16
Ø Esterno D	43 mm
Ø Interno D ₁	20 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare pressione	0,2 mm
Sporgenza totale Dim. A	64 mm
Compensazione lineare trazione	1 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Forma	A
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/338110-M3-12>