

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2808 09T302
GTIN	4067263095170
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260148 HB7020-2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2808 09T302