



Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2859 110304
GTIN	4067263095859
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261224 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2859 110304