

**Grovslibningsskive PREMIUM***, Skive-Ø x skivebredde: 230X8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560250 230X8
GTIN	9003170054294
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv skrubslibeskive til **stål**. **Længste standtid** ved høj slibeydelse.

Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%. **Egner sig ikke til INOX.**

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).**
- **Slibevinkel 20° til 30°**
- **Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.**

Specifikation:

A30S-BFX.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	8 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	230 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30S-BFX
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		