


Garant**Paquete económico de fresas mini de MDI HPC GARANT Master Steel, 5 unidades****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2289 2
GTIN	4067263091042
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Filo extracorto para una estabilidad máxima. **Longitud del mango según DIN** para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.

Ahórrase los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilearlas.

Como n.º 202289.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de mango D _s	6 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Número de dientes Z	3
Avance f _z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,012 mm
Longitud de filo L _c	4 mm

Longitud total L	50 mm
Ø de corte D _c	2 mm
Contenido	5
Ángulo de hélice	30 grados
Forma del mango	HA
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D en canteado
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	290 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P

Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	85 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresas mini de MDI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2 mm

202289 2