



Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3979 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50
Inhalt	251772 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3979 160404