


Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 120408

Données de commande

N° commande	GG2835 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	260766 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2835 120408